

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.035

## Energy-Box, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Syvyysuunnassa säädettävä T-kisko asennettaville kojeille DIN 43 880 mukaisesti, koot 1 - 3, asennettavien kojeiden määrä enintään 22.

## ominaisuudet

Tilausno	DK 7480.035
Tuotekuvaus	Syvyysäädetävät DIN-kiskot DIN 43 880:n mukaisiin asennuslaitteisiin koossa 1–3, esim. pistorasioiden, liitosjohtojen suojakytinten jne. asennukseen. Mukana on vedonpoistokisko takana sekä N- ja PE-kisko eristetyllä jalustalla.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Energy-Box, jossa syvyysuunnassa säädettävä DIN-kisko asennettavia laitteita varten (DIN 43880), rakennekoko 1–3, takana harjalista kaapelin läpivientä varten Muovisuojus, sis. tyhjien ruutujen suojat (UL 94-V0) 44 johdinliitintä, 4 mm <sup>2</sup> 2 johdinliitintä, 16 mm <sup>2</sup> 2 peitelevyä 12 rivikiinnikettä liitäntäkaapelien vedonpoistoon Merkintälista, itseliimautuva
Maks. jakoyksiköt à 18 mm	22
Ohje	Kysyttäessä yksilöllinen tehtaalla tehtävä kalustus johdonsuojakatkaisijalla.
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 132,5 mm Syvyys: 155 mm
Korkeusyksiköt	3 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,354 kg
Bruttopaino	2,54 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC002620

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Tuotekuvaus

DK Energy-Box 3U RAL7035