

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.300

## Energy-Box, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") ulosvedettävä

Suunniteltu sekä tasavirta- että vaihtovirtakomponenttien asennukseen, ulosvedettävän etuosan ansiosta erinomainen pääsyn johdotustilaan ylhäältä ja alhaalta.

## ominaisuudet

Tilausno	DK 7480.300
Tuotekuvaus	Syvyysäädetävät T-kiskot Snap-in- kiinnitys asennuslaitteisiin DIN 43 880:n mukaan kokoihin 1 – 3 (esim. pistorasioiden, liitosjohtojen jne. tai kokonaisten asennusryhmien asennukseen. Kaapelin alku takana. Kaksi virranjakokiskoa ja johdinliitintä eristettyyn jalustaan. Muovisuojus ja peitelevyt. Enimmäisasennuskapasiteetti = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Kotelon korkeus : 3 HE. Kotelon syvyys: 223 mm. Maks. vetosyvyys: 220 mm. Liittimet: 4 liitintä 35 mm <sup>2</sup> , 18 liitintä 16 mm <sup>2</sup> (kiskoa kohden).
Väri	RAL 7035
Toimitus	Pistorasiayksikkö muovipeitelevyllä Johdinliitin 18 johdinliitintä, 16 mm <sup>2</sup> 4 johdinliitintä, 35 mm <sup>2</sup> Vedonpoisto Merkintälistat Harjaslaippa
Maks. jakoyksiköt à 18 mm	22
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 220 mm
Korkeusyksiköt	3 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,1 kg
Bruttopaino	6,14 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Pistorasiyksikkö ulosved. 3U