

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7484.035**

**Laitehylly runkokiinnitykseen**

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7484.035 - Laitehylly runkokiinnitykseen kaapin leveydelle 600 mm, 800 mm

Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7484.035
Rakenne	rei'itetty
Tuotekuvaus	Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.
Hyödyt	Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyys suunnassa 25 mm rasterijaolla. Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.
Käyttöalueet	Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Laitehylly, rei'itetty 2 kiinnityskiskoa
Asennusmahdollisuudet	Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan
Kuormitettavuus	100 kg lattiakuormitus
Asennusohje	Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa
Ohje	Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
Mitat	Leveys: 671 mm Korkeus: 45 mm Syvyys: 400 mm

# ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT TS IT Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,111 kg
Bruttopaino	7,485 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Hylly 671x45x400 100kg RAL7035