

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7485.035

Laitehylly runkokiinnitykseen

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7485.035 - Laitehylly runkokiinnitykseen kaapin leveydelle 600 mm, 800 mm

Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausnro | DK 7485.035 |
| Rakenne | rei'itetty |
| Tuotekuvaus | Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita. |
| Hyödyt | Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla. Asennusporaukset kahvoja varten valmiina. |
| Käyttöalueet | Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Maalattu |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Laitehylly, rei'itetty 2 kiinnityskiskoa |
| Asennusmahdollisuudet | Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan |
| Kuormitettavuus | 100 kg lattiakuormitus |
| Asennusohje | Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa |
| Ohje | Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm |
| Mitat | Leveys: 671 mm Korkeus: 45 mm Syvyys: 500 mm |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Sopii: | Kaappityyppi: VX VX IT TS IT Leveys: 800 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 8,17 kg |
| Bruttopaino | 8,6 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | Laitehylly runkokiinnitys, LxKxS: 671x45x500 mm, 100 kg, S: 800 mm, RAL 7035 |