

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7492.300

Liukukiskot, raskas kuorma

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7492.300 - Liukukiskot, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolla

TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolle, raskaiden rakenteiden tukemiseen.

ominaisuudet

| | |
|----------------------------------|---|
| Tilausnro | DK 7492.300 |
| Rakenne | Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin. |
| Tuotekuvaus | Erittäin raskaiden sisärakenteiden tukemiseen. Liukukiskot ripustetaan taivutettuihin profiilikiskoihin ja varmistetaan ruuveilla. Kuorman ollessa epätasaisesti jakautunut on suositeltavaa käyttää syvyysuuntaisia lisätukikiskoja, tai 800 mm leveissä kaapeissa profiilikiskojen lisäkiinnitystä, profiilikiskojen vääntymisen estämiseksi. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Distance between mounting levels | 298 mm |
| Kuormitettavuus | 80 kg, staattinen kuorma |
| Ohje | Ei voi yhdistää 19":n asennuskehiksen kanssa Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan. L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria. |
| Tukipinta | Leveys: 55 mm Syvyys: 261 mm |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 0,588 kg |
| Bruttopaino | 0,694 kg |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27189261