

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakti 19"-kotelo pienille verkoille, asennettavissa seinälle, pöydän alle tai päälle.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7501.000
Tuotekuvaus	Kompakti 19":n kaappi pienille verkoille.
Hyödyt	Sopii asennettavaksi seinälle, pöydän alle tai pöydän päälle Sisärakenteet vapaasti käsiteltävissä kolmelta sivulta Passiivinen ilmanvaihto ilmasäleikköjen kautta Takaseinässä valmius tuulettimen asennukseen Oven käteisyys vapaasti valittavissa 19" asennuskomponenttien tilaa säästävä, sivuttainen, pystysuora kiinnitys
Materiaali	teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo laiteovella Sivuseinät (1 x kiinteä, 1 x pikakiinnityksellä) ilmasäleiköillä Esipuhkaistut aukot kaapeleita varten katossa ja pohjassa Takaseinä pikakiinnityksellä, esipuhkaistut aukot kaapeleita ja tuulettimen asennusta varten 19":n asennustaso, 5 U, vaakasuuntainen edessä ja takana, syvyyssuunnassa säädettävä, tasojen etäisyys 434–489 mm Turvalukko 12321 ovesa, sivu- ja takaseinässä 4 muovijalkaa, tarrakiinnitys
Korkeusyksiköt	5 U

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 540 mm Syvyys: 600 mm
Asennuskorkeus komponenteille	5 U
Pohjamateriaali	Teräslevy
Kuormitettavuus	250 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan	250 N
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16,188 kg
Bruttopaino	17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	VerticalBox 5U, Laitteiden asentamiseen pystysuunnassa. Kompakti 19" kotelo pienille verkoille, ilmanvaihtaukoilla passiivista ilmanvaihtoa varten, 5 U, LxKxS: 300x540x600 mm.

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------