

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.100 FlatBox

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.100 - FlatBox

Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausno | DK 7507.100 |
| Rakenne | 19":n profiilikiskoilla |
| Tuotekuvaus | Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi. |
| Hyödyt | Pika-asennus ilman työkaluja Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa |
| Materiaali | teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| Väri | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------------|---|
| Toimitus | Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa 1 seinäosa 2 kannatinrunkoa 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 2 sivuseinää, lukittavia 1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven käisyys vapaasti valittavissa Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen 19":n profiilikiskot |
| Korkeusyksiköt | 6 U |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 358 mm Syvyys: 600 mm |
| Asennuskorkeus komponenteille | 6 U |
| Kuormitettavuus | enintään 300 N |
| Ohje | Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm Oven avautumiskulma on maks. 210° |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 22,5 kg |
| Bruttopaino | 23 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 91,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Tuotekuvaus | FlatBox, LxKxS: 600x358x600 mm, 6 U, 482,6 mm:n (19") asennuskulmilla. |

Hyväksynnät

Selitykset

Valmistajan vakuutus