

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.120 FlatBox

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.120 - FlatBox

Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7507.120
Rakenne	19":n asennuskehyksellä
Tuotekuvaus	Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi.
Hyödyt	Pika-asennus ilman työkaluja Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa
Materiaali	teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa 1 seinäosa 2 kannatinrunkoa 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 2 sivuseinää, lukittavia 1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven käisyys vapaasti valittavissa Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen 19":n asennuskehys
Korkeusyksiköt	12 U

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 625 mm Syvyys: 600 mm
Asennuskorkeus komponenteille	12 U
Kuormitettavuus	enintään 600 N
Ohje	Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm Oven avautumiskulma on maks. 210°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	29,45 kg
Bruttopaino	30,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	118,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	FB seinäkotelo 600x625x600

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------