


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.210 FlatBox

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.210 - FlatBox

Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7507.210
Rakenne	19":n asennuskehyksellä
Tuotekuvaus	Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi.
Hyödyt	Pika-asennus ilman työkaluja Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa
Materiaali	teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035

# ominaisuudet

Toimitus	Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa 1 seinäosa 2 kannatinrunkoa 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 2 sivuseinää, lukittavia 1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven käisyys vapaasti valittavissa Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen 19":n asennuskehys
Korkeusyksiköt	18 U
Mitat	Leveys: 700 mm Korkeus: 892 mm Syvyys: 700 mm
Asennuskorkeus komponenteille	18 U
Kuormitettavuus	enintään 750 N
Ohje	Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm Oven avautumiskulma on maks. 210°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	45,6 kg
Bruttopaino	48,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	182,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	FlatBox, LxKxS: 700x892x700 mm, 18 U, 482,6 mm:n (19") asennuskehyksellä.

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus