


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.740 Säätöjalat

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.740 - Säättöjalat FlatBoxiin M10 x 20 mm

Säättöjalat, FlatBoxiin

## ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Tilausnro  | DK 7507.740  |
| Tuotekuvaus  | Kaappien pohjan ruuvaamiseen. Avainkoko 17, kiinnityskierteessä Torx-kanta 30. |
| Käyttöalueet   | Pöytäkotelo<br>Stand-alone-rakenne   |
| Toimintotapa   | Kaappien pohjan ruuvaamiseen.  |
| Materiaali   | Jalka: Muovi   |
| Väri   | Jalka: RAL 9005  |
| Levelling low  | 30 mm  |
| Adjustment tool  | kuusiokoloavain SW 17  |
| Enimmäiskuormitettavuus<br>(staattinen) rakenneosaa kohden | 5 500 N  |
| Mitat  | Kierre: M10<br>Kierrepituus: 20 mm   |
| Säätöalue  | 10 - 20 mm   |
| Pakkausyksikkö   | 4 kpl  |
| Nettopaino   | 0,128 kg   |
| Bruttopaino  | 0,131 kg   |
| Tullitariffinimike   | 73181900   |
| ETIM 9   | EC002620   |
| ECLASS 8.0   | 27189261   |
| Tuotekuvaus  | FlatBoxin säättöjalat VP=4kpl  |