


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.740

# Säätöjalat

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.740 - Säättöjalat FlatBoxiin M10 x 20 mm

Säättöjalat, FlatBoxiin

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7507.740
Tuotekuvaus	Kaappien pohjan ruuvaamiseen. Avainkoko 17, kiinnityskierteessä Torx-kanta 30.
Käyttöalueet	Pöytäkotelo Stand-alone-rakenne
Toimintotapa	Kaappien pohjan ruuvaamiseen.
Materiaali	Jalka: Muovi
Väri	Jalka: RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	kuusiokoloavain SW 17
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden	5 500 N
Mitat	Kierre: M10 Kierrepituus: 20 mm
Säätöalue	10 - 20 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,128 kg
Bruttopaino	0,131 kg
Tullitariffinimike	39232100
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	FlatBoxin säättöjalat VP=4kpl