

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7547.000

Maadoituskisko, pystysuora

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7547.000 - Maadoituskisko, pystysuora VX, VX IT

Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat, maadoitusliittimet siirrettävissä, kiskon kuormitettavuus n. 200 A.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7547.000
Tuotekuvaus	Asennus jakokaapin 25 mm DIN-rasterirei'itykseen tai 482,6 mm (19") profiilikiskoihin on helppoa. Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat. Maadoitusliittimet ovat siirrettävissä. Kiskon kuormitettavuus noin 200 A.
Toimitus	Maadoituskisko E-Cu 57 DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 mukaan, 15 x 5 mm null 15 maadoitusjohdinta 6 mm ² , L = 500 mm Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Pituus: 1.745 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT TS Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,4 kg
Bruttopaino	2,62 kg
Tullitariffinimike	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Tuotekuvaus	DK Maadoituskisko, pystysuora, P: 1745 mm, maadoitusjohtimet: 15x 6 mm ² , P: 500 mm, johdinliittimet: 16x 2,5-16 mm ²