

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7645.000

Seinäkotelo AE

Osavaltio: 6.8.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7645.000 - Seinäkotelo AE 19":n profiilikiskoilla, syvyysäättö

Seinäkotelo pieniin verkkosovelluksiin, kiinteällä 19"-kiinnitystasolla ja laippalevyllä, jossa pohjassa harjaslista kaapelin läpivientiin. Kotelointiluokka IP 55.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7645.000
Tuotekuvaus	Seinäkaappi pieniin verkkosovelluksiin, korkea kotelointiluokka.
Materiaali	Kotelo: teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo: pulverimaalattu Profiilikiskot: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Laippalevy harjaslaipalla kaapelien sisäänvientiin kotelon pohjassa Profiilikiskot, 482,6 mm (19"), portaattomasti säädettävissä syvyysuunnassa C-profiilikiskot kaapelien vedonpoistoon takaseinässä Metallikulma maadoituskiskon tai tuumaisen pistorasialistan valinnaiseen asennukseen
Korkeusyksiköt	16 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 760 mm Syvyys: 350 mm
Asennussyvyys	310 mm
Asennuskorkeus komponenteille	16 U
Oven saranoinnin sijainti	oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Lukkojen määrä	2
Pohjamateriaali	Teräslevy

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)
Laippa	Koko: 5 Määrä: 1
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	29,7 kg
Bruttopaino	30,1 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	19"-seinäkotelo 600x760x350

Hyväksynnät

Hyväksynnät	TÜV VDE
-------------	------------