

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7645.350 Seinäkotelo AX IT

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7645.350 - Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla, syvyysäättö

IT-seinäkotelo korkealla suojausluokalla teollisuuskäyttöön. Syvyysäädettävä 19" profiilikisko ja laippalevy sekä harjaslaippa kaapelien läpivientiin kotelon pohjaan. Kotelointiluokka IP 66:een asti (valitun laippalevyn mukaan).



ominaisuudet

Tilausno	AX 7645.350
Rakenne	Seinäkotelo IT 19":n profiilikiskoilla, syvyysäättö
Tuotekuvaus	AX-pohjainen IT-seinäkotelo, korkea suojausluokka, teollisuuskäyttöön. Turvallinen, suojattu IT:n integrointi suoraan tuotantolaitoksen prosessiin.

ominaisuudet

Hyödyt	<p>Kokonaan esiasennettu IT-kotelo heti tapahtuvaan 19":n IT-komponenttien asennukseen syvyydeltään säädettävien profiilikiskojen ansiosta</p> <p>Kauttaaltaan kiinni hitsattu kotelorakenne varmistaa komponenttien parhaan mahdollisen suojan, IP 66:een asti</p> <p>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle</p> <p>Suurin käytettävissä oleva sisätilavuus, kun rakenne on erittäin kompakti</p> <p>Yksilölliset sisärakenteet</p> <p>Mahdollisimman suuri pohjan laippalevy suurentaa kaapeliläpiviennille tarkoitettua tilaa jopa 33 %</p> <p>Kätevä kaapeliläpivienti alhaalta integroidun harjaslaipan sisältävän laippalevyn kautta</p>
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Sisäpuoli: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	<p>Esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen</p> <p>Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä</p> <p>Laippalevy harjaslaipalla</p> <p>19" profiilikisko edessä, syvyys säädettävissä 25 mm välein, asennettu neljään sisäasennuskiskoon</p> <p>Kiinnityskulma</p> <p>C-profiilikisko, asennettu takaseinään</p>
Korkeusyksiköt	15 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 760 mm Syvyys: 350 mm
Asennussyvyys	278 mm
Asennuskorkeus komponenteille	15 U
Oven saranoinnin sijainti	oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Lukkojen määrä	2

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet	Esiasennettu asennuskiinnitin ml. C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen Asennuskiinnitin keskimmäisen maadoituskiskon asennukseen Asennuskiinnitin 19":n pistorasiakiskon asennukseen
Ohje	Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio
Pohjamateriaali	Teräslevy
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpa ja 3 mm kaksoislukitusarja Lukkojen määrä: 2
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 10 (eri pyynnöstä IP 66 asti) IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)
Laippa	Koko: 7 Määrä: 1
Lukkojen määrä	2
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	29 kg
Bruttopaino	29,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	112,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla 15 U, ilman asennuslevyä, 482,6 mm (19") asennuskulmilla, LxKxS: 600x760x350 mm (AX 1376), Esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella.

Hyväksynät

Selitykset	Vaatumustenmukaisuusvakuutus Vaatumustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---