

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 19":n profiilikiskot

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19":n profiilikiskot DK:lle PS:lle, CS New Basic -kaapille

19 tuuman komponenttien asennukseen verkko- ja palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7688.000
Tuotekuvaus	19 tuuman komponenttien asennukseen verkkokaapeissa, DK PS -palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa. Profiilikiskoja voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyysuunnassa. Profiilikiskojen kiinnitykseen tarvitaan asennuskulma.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. Kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	24 U
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Sopii:	Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit DK PS Korkeus: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,494 kg
Bruttopaino	2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

ominaisuudet

Tuotekuvaus

DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm