

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7690.000

19":n profiilikiskot

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7690.000 - 19":n profiilikiskot DK:lle PS:lle, CS New Basic -kaapille

19 tuuman komponenttien asennukseen verkko- ja palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7690.000
Tuotekuvaus	19 tuuman komponenttien asennukseen verkkokaapeissa, DK PS - palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa. Profiilikiskoja voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyysuunnassa. Profiilikiskojen kiinnitykseen tarvitaan asennuskulma.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. Kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	33 U
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Sopii:	Kaappityyppi: DK PS Korkeus: = 1.600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,394 kg
Bruttopaino	3,594 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK 482.6 mm (19") mounting angles, 33 U, For H: 1600 mm