

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 7705.235

**Laippalevy metrisille
läpivientiholkeille**

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 7705.235 - Laippalevy metrisille läpivientiholkeille EL-kaappeihin

Taivutettu laippalevy, pursotettu tiiviste ja puhkaistavat aihiot metrisille läpivientiholkeille.

ominaisuudet

Tilausnro	EL 7705.235
Tuotekuvaus	Taivutettu laippalevy, pursotettu tiiviste ja puhkaistavat aihiot metrisille läpivientiholkeille M12, M20, M25, M32, M40.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Väri	RAL 7035
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
Mitat	Leveys: 599 mm Syvyys: 133,5 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,55 kg
Bruttopaino	1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	EL-laippalevy metrinen RAL7035