

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 7705.235**

**Laippalevy metrisille  
läpivientiholkeille**

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 7705.235 - Laippalevy metrisille läpivientiholkeille EL-kaappeihin

Taivutettu laippalevy, pursotettu tiiviste ja puhkaistavat aihiot metrisille läpivientiholkeille.

## ominaisuudet

Tilausnro	EL 7705.235
Tuotekuvaus	Taivutettu laippalevy, pursotettu tiiviste ja puhkaistavat aihiot metrisille läpivientiholkeille M12, M20, M25, M32, M40.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Väri	RAL 7035
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
Mitat	Leveys: 599 mm Syvyys: 133,5 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,55 kg
Bruttopaino	1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	EL-laippalevy metrinen RAL7035