

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7712.135

## Seinäkotelo EL, 3-osainen

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7712.135 - Seinäkotelo EL, 3-osainen asennuskiskot ja profiilikiskot esiasennettuina, syvyysuunnassa säädettävät

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy ylhäällä ja alhaalla, asennuskiskot, C-profiilikisko, seinäkiinnike. Kotelointiluokka IP 55.

## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausnro      | DK 7712.135  |
| Rakenne        | Seinäkotelo IT<br>asennuskiskot ja profiilikiskot esiasennettuina, syvyysuunnassa säädettävät  |
| Tuotekuvaus    | Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.   |
| Materiaali     | Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm<br>Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm  |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu  |
| General colour | RAL 7035   |
| Väri           | Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035<br>Laitteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)   |
| Toimitus       | Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, kaksi pystysuoraa asennuskiskoa ja C-profiilikisko, vaakasuora, kaapelien kiinnitykseen<br>Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, syvyys säädettävissä asteettomasti<br>4 seinäkiinnikettä 10 mm<br>Design-laitteovi<br>1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5<br>Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten<br>Turvalukon nro 3524 E |
| Korkeusyksiköt | 12 U   |
| Mitat          | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 612 mm<br>Syvyys: 473 mm  |

## ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Asennussyvyys                             | 420 mm                                    |
| Sisämitat                                 | Sisäleveys: 502 mm<br>Sisäkorkeus: 549 mm |
| Syvyys, kääntöosa                         | 316 mm                                    |
| Seinäosan syvyys                          | 135 mm                                    |
| IK-koodi                                  | IK08                                      |
| Kuormitettavuus kääntöosa<br>(staattinen) | 600 N                                     |
| Pohjamateriaali                           | Teräslevy                                 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n<br>mukaan | IP 55                                     |
| Pakkausyksikkö                            | 1 kpl                                     |
| Nettopaino                                | 34,2 kg                                   |
| Bruttopaino                               | 36 kg                                     |
| Tullitariffinimike                        | 94032080                                  |
| ETIM 9                                    | EC000261                                  |
| ECLASS 8.0                                | 27142408                                  |
| Tuotekuvaus                               | Seinäkaappi 12U                           |

## Hyväksynät

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|