

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

Seinäkotelo EL, 3-osainen

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - Seinäkotelo EL, 3-osainen asennuskiskot ja profiilikiskot esiasennettuina, syvyysuunnassa säädettävät

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy ylhäällä ja alhaalla, asennuskiskot, C-profiilikisko, seinäkiinnike. Kotelointiluokka IP 55.

ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausnro | DK 7712.135 |
| Rakenne | Seinäkotelo IT asennuskiskot ja profiilikiskot esiasennettuina, syvyysuunnassa säädettävät |
| Tuotekuvaus | Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden. |
| Materiaali | Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035 Laitteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) |
| Toimitus | Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, kaksi pystysuoraa asennuskiskoa ja C-profiilikisko, vaakasuora, kaapelien kiinnitykseen Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, syvyys säädettävissä asteettomasti 4 seinäkiinnikettä 10 mm Design-laitteovi 1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5 Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten Turvalukon nro 3524 E |
| Korkeusyksiköt | 12 U |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 612 mm Syvyys: 473 mm |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Asennussyvyys | 420 mm |
| Sisämitat | Sisäleveys: 502 mm Sisäkorkeus: 549 mm |
| Syvyys, kääntöosa | 316 mm |
| Seinäosan syvyys | 135 mm |
| IK-koodi | IK08 |
| Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen) | 600 N |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 34,2 kg |
| Bruttopaino | 36 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Tuotekuvaus | DK seinäkotelo 3-osainen 600x612x473 |

Hyväksynät

| | |
|------------|--------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|