

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7824.201

## Ilmanvaihtolaiteovi

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.201 - Ilmanvaihtolaiteovi TS, TS IT, VX SE

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7824.201
Tuotekuvaus	Molemmin puolin rei'itetty pinta ja ilman sisääntuloaukko > 78 % ihanteelliselle ilman läpikululle.
Materiaali	Ovi: teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ilmanvaihtolaiteovi Komfort-kahva puoliprofiilisynterille turvalukolla 3524 E. 180° saranat (4 kpl) Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Teräslevyovella varustelluille TS-rivikaapeille voidaan käyttää vain 180°-saranaa 7824.520.
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT SE Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	19,38 kg
Bruttopaino	20,4 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Ilmanvaihto-ovi ikkun.TS 600x2