

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.202 Ilmanvaihtolaiteovi

Osavaltio: 21.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.202 - Ilmanvaihtolaiteovi TS, TS IT, VX SE

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7824.202
Tuotekuvaus	Molemmiin puolin rei'itetty pinta ja ilman sisääntuloaukko > 78 % ihanteelliselle ilman läpikululle.
Materiaali	Ovi: teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ilmanvaihtolaiteovi Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E. 180° saranat (4 kpl) Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Teräslevyovella varustelluille TS-rivikaapeille voidaan käyttää vain 180°-saranaa 7824.520.
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT SE Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	24.89
Bruttopaino	26.2
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177236127
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204