

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.280

Teräksinen laiteovi, jaettu pystysuoraan

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.280 - Teräksinen laiteovi, jaettu pystysuoraan TS8:lle

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7824.280
Tuotekuvaus	Taakse asennettu laiteikkuna, 4 pisteen tankolukko ja Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja varmuuslukolle 3524 E. Jaettu rakenne mahdollistaa kaappien tilaoptimoidun sijoituksen ja samalla hyvän käsiteltävyyden yksittäisten kaappirivien lyhyen välimatkan ansiosta. Suurin mahdollinen oven avauskulma jo integroitujen 180° saranoiden ansiosta.
Materiaali	Kehys: teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Korkeus 2 200 mm ei ole yhdistettävissä kääntökehysten 45 U kanssa.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	34 kg
Bruttopaino	35,4 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27182204