


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.360

Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla

Osavaltio: 4.3.2026 (Lähi- ja m/f-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla DK-TS-kaappeihin

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7824.360
Tuotekuvaus	130°:n saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää. Ilmanvaihto-oviversion suuri rei'itetty pinta-ala tukee lisäksi asennettujen komponenttien jäähdytystä. Perforoidun pinnan ilmanotto-pinta-ala >78 %.
Materiaali	Teräslevy
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Sopii:	Kaappityyppi: DK-TS Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	22,6 kg
Bruttopaino	23,2 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27182204