

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.362

Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla

Osavaltio: 28.7.2026 (Lähtö: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.362 - Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla DK-TS-kaappeihin

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7824.362
Tuotekuvaus	130°:n saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää. Ilmanvaihto-oviversion suuri rei'itetty pinta-ala tukee lisäksi asennettujen komponenttien jäähdytystä. Perforoidun pinnan ilmanottopinta-ala >78 %.
Materiaali	teräslevy
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Sopii:	Kaappityyppi: DK-TS Leveys: 600 mm Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	24,7 kg
Bruttopaino	25,4 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204