

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7824.540

Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 9 mm

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7824.540 - Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 9 mm VX:lle, VX IT:lle, TS IT/TS IT:lle ml. sivuseinät

Ruuvikiinnitteisillä tai lukittavilla sivuseinillä varustettujen kaappien rivitykseen jälkikäteen.



ominaisuudet

Tilausno	TS 7824.540
Tuotekuvaus	Ruuvikiinnitteisillä tai lukittavilla sivuseinillä varustettujen kaappien rivitykseen jälkikäteen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	DK Kotelokiinnike, Koteloiden jälkikäteen tapahtuvaan kotelointiin, jossa on ruuvikiinnitteiset tai lukittavat sivupaneelit, Ulkoinen asennus, TS, TS IT -laitteille