

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 7824.540**

**Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 9 mm**

Osavaltio: 5.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 7824.540 - Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 9 mm VX:lle, VX IT:lle, TS IT/TS IT:lle ml. sivuseinät

Ruuvikiinnitteisillä tai lukittavilla sivuseinillä varustettujen kaappien rivitykseen jälkikäteen.



## ominaisuudet

Tilausno	TS 7824.540
Tuotekuvaus	Ruuvikiinnitteisillä tai lukittavilla sivuseinillä varustettujen kaappien rivitykseen jälkikäteen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	Rivityskiinnike