

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.366

**Bodenblech-Module, belüftet, mit
Luftmengenregler**

Osavaltio: 18.3.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.366 - Bodenblech-Module, belüftet, mit Luftmengenregler DK-TS-kaappeihin

Ilmamäärän säätimellä varustetut tuuletetut pohjalevymoduulit mahdollistavat hallitun ilmanohjauksen kaksoispohjasta asennettuihin komponentteihin.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7825.366
Tuotekuvaus	Hallittuun ilmanohjaukseen korotetulle lattialle asennetuille komponenteille. Yksittäin säädettävät lamellit mahdollistavat ilmavirran säädön välillä 10–80 %. Ilmavirran hallintaa voidaan tehostaa suljetuilla pohjalevyillä kaapin takaosassa. Pohjalevymoduuli voidaan yhdistää kaikkiin pohjalevyihin. Pohjalevymoduulissa on potentiaalin tasaavat kiinnitysruuvit.
Materiaali	teräslevy
Toimitus	Pohjalevymoduulit, tuuletetut Suodatinmatto Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 Leveys: 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,209 kg
Bruttopaino	2,409 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27189261