

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7825.375

# Harjaslaippa, erikoistiivis

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.375 - Harjaslaippa, erikoistiivis

Erikoisharjaslaippa mahdollisimman tiiviiden läpivientien toteuttamiseen kaapelinippuja ja johtimia varten.

## ominaisuudet

Tilausno	DK 7825.375
Tuotekuvaus	Yksilölliseen asennukseen levyosiin, laippalevyihin ja paneeleihin. Aukotukset kaapelien läpivientiä varten haluttuun kohtaan sivuseiniin, takaseinään, oveen, katto- ja pohjalevyyn. Tämä erikoisharjaslaippa soveltuu mahdollisimman tiiviiden läpivientien toteuttamiseen kaapelinippuja ja johtimia varten. Kaksipuolinen harjaslaippa säilyttää hyvän tiiviiden myös suurilla kaapelimäärillä. Myös ei-toivotut ilmavirtaukset saadaan minimoitua.
Materiaali	Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Toimitus	/1 harjaslaippa, pituus 1 m, oikealle ja vasemmalle puolelle
Harjasten pituus	58 mm
Pituus	1 m
Mitat	Pituus: 1 m
ainevahvuuksille	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,65 kg
Bruttopaino	0,82 kg
Tullitariffinimike	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK Harjaslaippa, erikoistiivis 2x1m