

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.375

Harjaslaippa, erikoistiivis

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.375 - Harjaslaippa, erikoistiivis

Erikoisharjaslaippa mahdollisimman tiiviiden läpivientien toteuttamiseen kaapelinippuja ja johtimia varten.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7825.375
Tuotekuvaus	Yksilölliseen asennukseen levyosiin, laippalevyihin ja paneeleihin. Aukotukset kaapelien läpivientiä varten haluttuun kohtaan sivuseiniin, takaseinään, oveen, katto- ja pohjalevyyn. Tämä erikoisharjaslaippa soveltuu mahdollisimman tiiviiden läpivientien toteuttamiseen kaapelinippuja ja johtimia varten. Kaksipuolinen harjaslaippa säilyttää hyvän tiiviiden myös suurilla kaapelimäärillä. Myös ei-toivotut ilmavirtaukset saadaan minimoitua.
Materiaali	Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Toimitus	/1 harjaslaippa, pituus 1 m, oikealle ja vasemmalle puolelle
Harjasten pituus	58 mm
Pituus	1 m
Mitat	Pituus: 1 m
ainevahvuuksille	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,65 kg
Bruttopaino	0,82 kg
Tullitariffinimike	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK Harjaslaippa, erikoistiivis 2x1m