


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.380

Pohjalevymoduulit, tuuletetut

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.380 - Pohjalevymoduulit, tuuletetut TS IT-, TS-, SE-, TX CableNet-kaapeille

Pohjalevymoduulit tuuletettu, TS, TS IT, SE, käytetään verkkokaappien pohjakehikossa. Asennetaan entisen samansyvyisen pohjalevyn tilalle.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7825.380
Tuotekuvaus	Paljon reikiä passiivista kaapin tuulettuusta varten.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. suodatinmaton ja tarranauhan
Ohje	Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
Mitat	Syvyys: 237,5 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT SE TX CableNet Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,95 kg
Bruttopaino	2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

ominaisuudet

Tuotekuvaus

DK Pohjalevy moduuli, ilmastoitu, syvyys: 237,5 mm, kaapin leveydelle: 800 mm, TS-, TS IT-, SE-, TX CableNet -kaappeihin, teräslevyä, sinkitty