

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.381

Pohjalevymoduulit kaapeliläpivientiin

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.381 - Pohjalevymoduulit kaapeliläpivientiin TS IT-, TS-, SE-, TX CableNet-kaapeille

Pohjalevymoduulit kaapelinsisäänvientiin, TS, TS-IT, SE, käytetään verkkokaappien pohjakehikossa. Asennetaan entisen samansyvyisen pohjalevyn tilalle.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7825.381
Tuotekuvaus	Yksinkertaiseen, tiivistettyyn kaapelien sisäänvientiin.
Materiaali	Moduulilevy: teräslevy Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Pintakäsittely	Sinkitty
Ohje	Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
Mitat	Syvyys: 237,5 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT TS VX SE TX CableNet Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,75 kg
Bruttopaino	1,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

ominaisuudet

Tuotekuvaus

DK Pohjalevymoduuli, kaapelien sisäänvienti harjan läpi, syvyys: 237,5 mm, kaapin leveydelle: 800 mm, TS-, TS IT-, SE-, TX CableNet -kaappeihin, teräslevyä, sinkitty