

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.386

**Bodenblech-Module, belüftet, mit
Luftmengenregler**

Osavaltio: 8.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.386 - Bodenblech-Module, belüftet, mit Luftmengenregler DK-TS-kaappeihin

Ilmamäärän säätimellä varustetut tuuletetut pohjalevymoduulit mahdollistavat hallitun ilmanohjauksen kaksoispohjasta asennettuihin komponentteihin.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7825.386
Tuotekuvaus	Hallittuun ilmanohjaukseen korotetulle lattialle asennetuille komponenteille. Yksittäin säädettävät lamellit mahdollistavat ilmavirran säädön välillä 10–80 %. Ilmavirran hallintaa voidaan tehostaa suljetuilla pohjalevyillä kaapin takaosassa. Pohjalevymoduuli voidaan yhdistää kaikkiin pohjalevyihin. Pohjalevymoduulissa on potentiaalin tasaavat kiinnitysruuvit.
Materiaali	Teräslevy
Toimitus	Pohjalevymoduulit, tuuletetut Suodatinmatto Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3.01
Bruttopaino	3.21
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177551145

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27189261