

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.181

Profilikiskot, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.181 - Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS-kaappiin

L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7827.181
Rakenne	L-kulma
Hyödyt	Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista. L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa palvelinjärjestelmien asennussarjoja. Sopii 19 tuuman osa-asennukseen
Tekniset tiedot	Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi) Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	38 U
Ohje	Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan. L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
Sopii:	Kaappityyppi: TS Korkeus: 1.800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,122 kg
Bruttopaino	4,3 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	19" I-profiilikisko 38HE TS 2kpl