

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7827.200**

**Profilikiskot, 482,6 mm (19")**

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.200 - Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec

Taivutetut profiilikiskot. Profiilikiskoja on saatavilla myös L-kulmaisina.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7827.200
Rakenne	Taivutettu
Hyödyt	Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista.
Tekniset tiedot	Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi) Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Ohje	Profiilikiskojen avulla voidaan toteuttaa myös kiinnitysmitat 21", 23" ja 24". Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan. L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 CS Toptec Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	5,842 kg
Bruttopaino	6,26 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261