

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.221

Profilikiskot, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.221 - Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS-kaappiin

L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7827.221
Rakenne	L-kulma
Hyödyt	Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista. L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa palvelinjärjestelmien asennussarjoja. Sopii 19 tuuman osa-asennukseen
Tekniset tiedot	Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi) Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	47 U
Ohje	Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan. L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
Sopii:	Kaappityyppi: TS Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,958 kg
Bruttopaino	5,218 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	19" I-profiilikisko 47HE TS 2kpl