

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.310 Kaapelikouru

Osavaltio: 24.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.310 - Kaapelikouru TS/TE-kaappeihin

Kaapelivienneille erityisen paksuille pakkauksille.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7827.310
Tuotekuvaus	Kaapelien vetämiseen erityisen tiiviisti pakatuissa kaapeissa (High Density -verkkosolmut), valokuitu- ja kuparikaapeleille. Suuri tilavuus. Monipuoliset mahdollisuudet kaapelien ohjaukseen, vedonpoistoon, kanavointiin ja poikittaiskaapelointiin ovat edellytys maksimaaliseen porttitiheyteen, kun tilaa on vähän. Kaapelien ohjaus yksittäisen U:n tarkkuudella mahdollistaa lisäkaapeloinnin kytkentäkenttien avulla jakotason sisällä ja jokaisen U:n varustamisen liitäntäpisteillä. Porttitiheys kasvaa jopa 50 %. Molemmiin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy mahdollistaa aina helpon käsiteltävyyden. Kaapeliniput pysyvät erillään irrotettavien poikittaiskappaleiden avulla, jotka estävät myös niiden ulosputoamisen. Asennus on mahdollista niin sivuttain asennuskiskoihin kuin myös profiilikiskoihin ja 19 tuuman jakotason asennuskehikseen. Toisen kourun kiinnitys selät vastakkain on tarvittaessa toteutettavissa.
Materiaali	Kaapelikouru: Teräslevy, maalattu Kaapelinohjauselementit: Muovi Etupuolen peitelevy: Alumiini, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. saranoitun etupuolen peitelevyn Sis. kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Ohje	Käytettäessä kanavaa yhdessä 19":n asennuskehyyksen ja TS 8:n kanssa kaapelikanavan kohdalla oleva sisempi asennustaso ei ole käytettävissä. Kourun sisälle voidaan kiinnittää lisäpitimiä ylimääräisille kaapeleille ja järjestelmällistä kaapelien ohjausta varten.
Mitat	Leveys: 95 mm Syvyys: 235 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4.7
Bruttopaino	5.3
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177597693
ECLASS 8.0	27400604