

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.320 Kaapelikouru

Osavaltio: 5.4.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.320 - Kaapelikouru TS/TE-kaappeihin

Kaapelivienneille erityisen paksuille pakkauksille.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 7827.320
Tuotekuvaus	<p>Kaapelien vetämiseen erityisen tiiviisti pakatuissa kaapeissa (High Density -verkkosolmut), valokuitu- ja kuparikaapeleille. Suuri tilavuus. Monipuoliset mahdollisuudet kaapelien ohjaukseen, vedonpoistoon, kanavointiin ja poikittaiskaapelointiin ovat edellytys maksimaaliseen porttitiheyteen, kun tilaa on vähän. Kaapelien ohjaus yksittäisen U:n tarkkuudella mahdollistaa lisäkaapeloinnin kytkentäkenttien avulla jakotason sisällä ja jokaisen U:n varustamisen liitännäspisteillä. Porttitiheys kasvaa jopa 50 %.</p> <p>Molemmiin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy mahdollistaa aina helpon käsiteltävyyden. Kaapelinihput pysyvät erillään irrotettavien poikittaiskappaleiden avulla, jotka estävät myös niiden ulosputoamisen. Asennus on mahdollista niin sivuttain asennuskiskoihin kuin myös profiilikiskoihin ja 19 tuuman jakotason asennuskehikseen. Toisen kourun kiinnitys selät vastakkain on tarvittaessa toteutettavissa.</p>
Materiaali	<p>Kaapelikouru: Teräslevy, maalattu</p> <p>Kaapeliohjauselementit: Muovi</p> <p>Etupuolen peitelevy: Alumiini, maalattu</p>
Väri	RAL 7035
Toimitus	<p>Sis. saranoitun etupuolen peitelevyn</p> <p>Sis. kiinnitystarvikkeet</p>

# ominaisuudet

Ohje	Käytettäessä kanavaa yhdessä 19":n asennuskehyyksen ja TS 8:n kanssa kaapelikanavan kohdalla oleva sisempi asennustaso ei ole käytettävissä. Kourun sisälle voidaan kiinnittää lisäpitimiä ylimääräisille kaapeleille ja järjestelmällistä kaapelien ohjausta varten.
Mitat	Leveys: 95 mm Syvyys: 235 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8,137 kg
Bruttopaino	8,565 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27400604