

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Harjaslaippa, pystysuora

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Harjaslaippa, pystysuora VX IT:lle

Toimii verkkokaapissa joustavana näkösuojana, kaapelit käytevästi ohjattavissa jakokaapin sivulta ja takaa etupuolen liitântäalueelle.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7827.544
Tuotekuvaus	Toimii verkkokaapissa joustavana näkösuojana, joka peittää tyylikkäästi kaapelointitilan 19 tuuman asennustason sivulla. Harjaslaippa mahdollistaa kaapelien käytännöllisen ohjauksen jakokaapin sivulta ja takaa etupuolen liitântäalueelle. Tarvittava vapaa tila asennustason edessä on vähintään 75 mm. Harjaslaipan asennus tapahtuu kaapin pystyprofiiliin sivulle, vaaka- tai pystysuoraan Chassis-kiskoon.
Materiaali	Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Harjasten pituus	95 mm
Pituus	950 mm
Asennusohje	19"-profiilikiskoja kiinnitettäessä harjalistan lyhentäminen on välttämätöntä
Mitat	Pituus: 950 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,8 kg
Bruttopaino	2,213 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Harjaslaippa, pystysuora 4kpl
