

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Asennuskehys 54 U

Osavaltio: 7.12.2025 (rittal.fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Asennuskehys 54 U TS8:lle

Asennettavissa sivulle siirretyn 19"-taso, jossa 42 U hyödynnettävää asennustilaa ja yhdistettävissä 12 U lisätilaa, joka asennetaan sivulle pystysuoraan.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7827.554
Tuotekuvaus	Sivulle siirretyn 19 tuuman tason asennus, 42 HE hyödynnettävää asennustilaa, yhdistettävissä 12 HE lisätilaa, joka asennetaan sivulle pystysuoraan. Sivulle saatava lisätila jakautuu kolmeen päällekkäiseen asennustasoon, joissa jokaisessa on 4 U kiinnitystilaa. Asennuskehys voidaan integroida sekä etu- että takaosaan.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Asennuskulma (sinkitty) Sivulevyt: maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. sivuttaisen 12 U:n asennuspeitelevyn
Korkeusyksiköt	54 U
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 erä
Nettopaino	8
Bruttopaino	9
Tullitariffinimike	94039910

ominaisuudet

EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261