


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.120 C-profiilikiskot

Osavaltio: 1.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.120 - C-profiilikiskot TS, VX SE

Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin edellyttää lisäksi C-profiilin kiinnityskulmaa. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7828.120
Tuotekuvaus	Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin C-profiilin kiinnityskulman avulla. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	1 098 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS SE Leveys: = 1.200 mm Syvyys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	3,52 kg
Bruttopaino	3,72 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Tuotekuvaus	DK C-profiilikisko TS8:lle 1200mm 4kpl