



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.970

Laitehylly, raskas kuorma

Osavaltio: 7.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.970 - Laitehylly, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin taivutetuilla profiilikiskoilla

Kiinteään asennukseen kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason väliin, ripustetaan taivutettuihin profiilikiskoihin, kuormitettavuus: 75 kg sinkityssä mallissa, 100 kg maalatussa mallissa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7828.970
Rakenne	Sinkitty
Tuotekuvaus	Kiinteä asennus kahden 482,6 mm:n (19") kiinnitystason väliin. Laitehyllyt ripustetaan suoraan taivutettuihin profiilikiskoihin.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels	698 mm
Kuormitettavuus	75 kg tasokuorma, staattinen
Ohje	Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Mitat	Leveys: 452,5 mm Korkeus: 20 mm Syvyys: 678 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3.621
Bruttopaino	3.821
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177233317
ECLASS 8.0	27189261