

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7829.200**

**Keskitetty maadoituspiste**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7829.200 - Keskitetty maadoituspiste

Maadoitusnauhojen ja -punosten liittämiseksi kaapin pysty- ja vaakaprofiiliin.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7829.200
Tuotekuvaus	Maadoitusnauhojen ja -punosten liittämiseksi kaapin pysty- ja vaakaprofiiliin. Liitântälaatta yhdistetään kahden levyruuvien avulla kaapin kehyksiin ja kytketään varmasti. Maadoitusliitântä tapahtuu M8 x 20 mm kierrepulttiin.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	1 liitântälaatta 2 kiinnitysruuvia 1 aluslevy 1 mutteri M8 1 kosketuslevy M8 1 aluslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,037 kg
Bruttopaino	0,038 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Tuotekuvaus	Keskitetty maadoituspiste TS