

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.463

Osastoidut kaapit TS

Osavaltio: 30.4.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.463 - Osastoidut kaapit TS

Jaettu kaappi TS 8, jossa 2 tai 4 erillistä toiminta-aluetta.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7831.463
Hyödyt	Hitsattu runkorakenne Täydellinen tuuletus edestä ja takaa. Reikälevyissä vapaata ilmastoitua pintaa > 78 %. 2-pistetankolukko Oven kätisyys vaihdettavissa Kaapelien sisäänvienti pohjan ja katon kautta (lisävaruste) Rivitettävissä kaikkiin suuntiin Staattinen kuormitettavuus jopa 1000 kg
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus Profilikiskot, asennuskehys ja järjestelmäkiskot: sinkitty, kromatoitu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Teräslevyovet ilmanvaihdolla edessä ja takana, 180° saranat Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Säätöjalat 482,6 mm:n (19":n) taso, L-muotoiset profilikiskot järjestelmäkiskoissa, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Kaikkien levyosien maadoitus esiasennettuna 1-kertainen, erotettu/erillinen kaapelinojaus lokeroittain Komfort-kahva puoliprofilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 1.000 mm
Asennuskorkeus komponenteille / ovi	10 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	740 mm

ominaisuudet

Number front doors	4
Number back doors	4
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	154 kg
EAN	4028177642737
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207