

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.472

Järjestelmäkannatin kaapelihyllyille

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.472 - Järjestelmäkannatin kaapelihyllyille VX, VX IT

Syvyysuunnassa säädettävä kannatinjärjestelmä sopii kaikkien yleisimpien kaapeliarinajärjestelmien kiinnitykseen, kiinnitys kaikkiin 800–1200 mm syviin verkkokaappeihin kattolevyn ulkopuolella olevan kierteen avulla.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7831.472
Rakenne	Kannatinkorkeus 102 mm
Tuotokuvaus	Syvyysuunnassa säädettävä kannatinjärjestelmä voidaan kiinnittää kaikkiin 800–1200 mm syviin verkkokaappeihin kattolevyn ulkopuolisten kiinnitysruuvien avulla. Integroitu järjestelmäreiitys mahdollistaa yleisempien kaapelihyllyjen kiinnityksen ruuvien tai korimutterien avulla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Kuormitettavuus (staattinen)	2 500 N
Ohje	Yhdistäminen VX IT:n tuuletinlevyyn mahdollista Sopii yhdessä asennuskiskon kanssa muiden kaapeliohjauskiskojen tai putkien lisäämiseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,29 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	3,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	DK-TS järjestelmäkannatin 1200mm vp=2