

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.010 PSM-virtakiskot

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.010 - PSM-virtakiskot

Yksi tai kaksi syöttöä 1- tai 3-vaiheisena, redundanssi pistokemoduulin asennussuuntaa vaihtamalla. Valinnaisena mittausmahdollisuus CMC-III-järjestelmän yhteydessä.

ominaisuudet

| | |
|------------------------------|--|
| Tilausnro | DK 7856.010 |
| Rakenne | Kahdella syötöllä (liitin), 3-vaihe, redundantti |
| Tuotekuvaus | Järjestelmän perustana on pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on joko 1- tai 3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja komponenttien virransyöttöä varten. Kisko on kosketussuojattu, joten kaikkia pistorasiamoduuleja ei tarvitse asentaa heti ja moduulien mahdollinen lisäys voidaan tehdä ilman käyttökatkoa. |
| Hyödyt | Moduuleja voidaan jälkiasentaa laitteiden toimiessa. |
| Tekniset tiedot | <p>Jokainen pistorasiamoduuli kytkeytyy kosketinkiskossa yhteen vaiheeseen syötön tai redundantin syötön asennussuunnasta riippuen.</p> <p>Mallin mukaan 1-/3-vaiherakenne, virta maks. 2 x (3 x 16 A / 32 A). 3-vaiheinen redundantti syöttö mahdollinen.</p> <p>Redundantti virtapiiri on täysin erotettu kosketinkiskon kolmesta vaiheesta.</p> <p>Moduulit voidaan varustaa integroidulla ylivirtasuojalla, jolloin ylivirran yhteydessä vain kyseinen moduuli kytkeytyy pois päältä. Muut moduulit jäävät toimintaan.</p> |
| Materiaali | Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi |
| Liitântätapa (sähköinen) | WAGO X-COM |
| Määrä | 2 |
| Vaiheluku / syöttö | 3~ |
| Nimellisvirta (maks.) | 16 A |
| Moduulipistokepaikat (maks.) | 4 |

ominaisuudet

| | |
|------------------------------------|---|
| Sopii: | Kaappityyppi: TS 8 TS IT VX IT Korkeus: 1.200 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 5 °C...45 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 5...95 % |
| Varastointilämpötila-alue | -20 °C...60 °C |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 2,089 kg |
| Bruttopaino | 2,24 kg |
| Tullitariffinimike | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Tuotekuvaus | Psm virtakisko eu 4mod. 1200mm |

Hyväksynät

| | |
|------------|------------------------------|
| Hyväksynät | IEC CB VDE |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
