


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.080

PSM-pistorasiamoduulit

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.080 - PSM-pistorasiamoduulit

Erilaiset moduulit voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7856.080
Rakenne	ei kytkettävissä
Tuotekuvaus	Järjestelmän perustana on modulaarinen, pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on 1-/3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja aktiivisten komponenttien virransyöttöä varten. Erilaisia moduuleja, Schuko, IEC320 tms. voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon. Tämä onnistuu myös ilman sähköasentajan koulutusta, helposti kosketussuojatun Plug & Play -järjestelmän avulla.
Materiaali	Profili: Alumiini, eloksoitu Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1)
Pituus	250 mm
Liitântätapa (sähköinen)	WAGO WINSTA MIDI
Vaiheluku / syöttö	1~
Terminen ylivirtasuojaja	-
Nimelliskäyttöjännite	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Tarvittavat moduulipaikat (määrä)	1
Mitat	Pituus: 250 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pistorasiat	6 x C13-pistoke
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,332 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	Pistorasiamod. 10A iec320 6p

Hyväksynät

Hyväksynät	IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
