


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.170 PSM-ylijännitesuoja

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.170 - PSM-ylijännitesuoja

Kytetään virtakiskon syöttökaapeliin. Ylijännitesuoja on saatavana virtakiskon jokaiselle 3-vaiheiselle syötölle. Ylijännitesuojan voi asentaa myös jälkikäteen.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7856.170
Rakenne	Ylijännitesuoja tyyppi 3
Tuotekuvaus	Kytetään virtakiskon syöttökaapeliin. Ylijännitesuoja on saatavana virtakiskon jokaiselle 3-vaiheiselle syötölle. Ylijännitesuojan voi asentaa myös jälkikäteen.
Pistoke (tyyppi)	Wago X-Com
Vaiheluku / syöttö	3~
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Ohje	Syöttöä kohti tarvitaan yksi ylijännitesuoja.
Pistorasiat	Wago X-Com
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,799 kg
Bruttopaino	0,82 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Tuotekuvaus	Psm ylijännitesuoja eu-typ

Hyväksynät

Selitykset

Vaativuuden mukaisuusvakuutus