

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.230

PSM-pistorasiamoduulit

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.230 - PSM-pistorasiamoduulit

Erilaiset moduulit voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon.

ominaisuudet

| | |
|------------------------------------|---|
| Tilausnro | DK 7856.230 |
| Rakenne | ei kytkettävissä |
| Tuotekuvaus | Järjestelmän perustana on modulaarinen, pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on 1-/3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja aktiivisten komponenttien virransyöttöä varten. Erilaisia moduuleja, Schuko, IEC320 tms. voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon. Tämä onnistuu myös ilman sähköasentajan koulutusta, helposti kosketussuojatun Plug & Play -järjestelmän avulla. |
| Materiaali | Profili: Alumiini, eloksoitu Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1) |
| Pituus | 250 mm |
| Liitântätapa (sähköinen) | WAGO WINSTA MIDI |
| Vaiheluku / syöttö | 1~ |
| Terminen ylivirtasuoja | – |
| Nimelliskäyttöjännite | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Nimellisvirta (maks.) | 16 A |
| Tarvittavat moduulipaikat (määrä) | 1 |
| Mitat | Pituus: 250 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 5 °C...45 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 5...95 % |
| Pistorasiat | 4 x C19-pistoke |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,3 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Bruttopaino | 0,341 kg |
| Tullitariffinimike | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Tuotekuvaus | Psm pistorasiamoduuli c19 4p |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |