

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.725

Asennuskehys, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 18.12.2025 (Lähde: rittal.fi/en/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.725 - Asennuskehys, 482,6 mm (19") TS, CS perus- ja moduuliulkokaapeille

Etumaisen ja takimaisen 482,6 mm (19")-tason asennukseen, hitsattu 482,6 mm (19")-asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyysuunnassa.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7856.725
Tuotekuvaus	Hitsattu 482,6 mm:n (19") asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyysuunnassa, ja se on tarkoitettu etumaiseen ja takimaisen 482,6 mm:n (19") tason muodostamiseen. Asennuskehyksessä on sivuilla ja takana TS-kaappiprofiilin järjestelmärei'itys, joten siihen voidaan kiinnittää erilaisia TS-järjestelmälisävarusteita kuten kaapelien vedonpoistokiskot, kaapelinojaussangat jne.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Kuormitettavuus	10000 N:aan asti staattinen kuormitus, kuormituksen ollessa tasainen kahteen 482,6 mm:n (19":n) asennuskehykseen, koko kaappikorkeudelta.
Ohje	482,6 mm:n (19":n) asennuskehysten ja tuuletinlevyn yhdistelmä ei ole mahdollinen. Aktiivista tuuletusta varten suositellaan modulaarisen tuuletinkaton käyttöä.

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 CS-perusulkokaapit CS-moduuliulkokaapit Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10.246
Bruttopaino	10.785
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177402393
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261